

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТОЛЬКО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Информация для пользователя

Имя пользователя: _____

Телефон: _____

Адрес: _____

Почтовый код: _____

E-mail: _____

Информация о товаре

Модель № _____ № серии: _____

Дата покупки: _____

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
от 23.03.2020


Дата изготовления

Инспектор (штамп)



ARP-120 PKW

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ**



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Благодарим Вас за выбор данного устройства.
Перед использованием прочтите внимательно инструкцию
по эксплуатации и сохраните для дальнейшего использования.

⚠ Осторожно ⚠

- Отключите устройство, если двигатель автомобиля длительное время работает на холостом ходу. В противном случае устройство может выйти из строя.
- Не включайте устройство при открытом окне, так как при этом ухудшаются рабочие характеристики и сокращается срок службы устройства.
- Ремонт электроприборов может быть произведен только квалифицированным инженером. Неправильный ремонт может представлять существенную угрозу для пользователя.
- Электростатические помехи, вызванные влажным воздухом во время работы, не влияют на применение и функционирование устройства.
- Всегда отсоединяйте устройство от источника энергии перед чисткой.


⬇ Свойства ⬇

- Современный и изысканный дизайн, миниатюрный размер, занимает мало места.
- Позволяет захватывать мелкие частицы в воздухе размером 0,1 микрон.
- Постоянный плазменный фильтр – удобно чистить, не нуждается в замене.
- Высокое напряжение эффективно убивает бактерии и предотвращает рост микроорганизмов.
- Поставки, богатые отрицательными ионами и активированным кислородом, быстро удаляют зловонный запах, нейтрализуют и уничтожают вредные газы.
- Встроенный вентилятор быстро циркулирует и очищает воздух внутри автомобиля.
- Поддержание чистоты и свежести для безопасного вождения.

⬇ Технические характеристики ⬇

Модель:	ARP-120 PKW
Номинальное напряжение:	5В постоянного тока
Потребляемая энергия:	3 Вт
Выходная мощность источника ионов:	3x10 ⁹ /см ³
Выходная мощность активированного кислорода:	≤0,05 частей на миллион
Размеры:	φ68,5X150 мм
Вес:	260 г


⬇ Основные компоненты ⬇



⬇ Эксплуатация ⬇



⬇ Чистка ⬇



1. Снимите плазменный фильтр сверху устройства.

2. Вытрите грязь мягкой и чистой тканью.

- Регулярно очищайте устройство для предотвращения избыточного накопления грязи, так как это может вызвать пробой или короткое замыкание.
- Для очистки внешней поверхности можно использовать мягкое моющее средство. Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь устройства.

